

# Edelstahl - Plattformwaage IXS



**ATP Messtechnik GmbH**

J. B. von Weiss Strasse 1  
D- 77955 Ettenheim

Email: info@atp-messtechnik.de

Internet: www.atp-messtechnik.de

Tel: 0 7822-8624 0 - FAX: 0 7822-8624 40



## Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät, XL-Display und Eichzulassung [M]

### Merkmale

- **Geeignet für den rauen Industrieinsatz**
- **1** Robustes Auswertegerät aus Edelstahl mit IP68-Schutz, ideal für Industrieanwendungen oder den Lebensmittelbereich, hygienisch und leicht zu reinigen. Mit integriertem Netzteil. Wandhalterung serienmäßig. Weitere Details siehe Seite 120, KERN KXS-TM
- **Überlegene Displaygröße:**  
Ziffernhöhe 55 mm. Hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- **Edelstahl-Wägeplatte**

- **2** Unterbau im Tragflächen-Design extrem biegesteif, Stahl lackiert
- **3** **Wägezellen** Aluminium, silikonbeschichtet. **IP65:** Geschützt gegen Staub und Spritzwasser
- Dank Schnittstellen wie RS-232 und Bluetooth (optional) lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker

### Technische Daten

- Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 55 mm
- Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl, BxTxH
  - A** 300x240x86 mm
  - B** 400x300x89 mm
  - C** 500x400x123 mm
  - D** 650x500x133.5 mm
- Abmessungen Auswertegerät BxTxH 232x170x80 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 2,5 m

### Zubehör

- **Bluetooth-Datenschnittstelle**, nicht nachrüstbar, KERN KXS-A02
- **Datenschnittstelle RS-232**, nicht nachrüstbar, KERN KXS-A04
- **Akkubetrieb intern**, Betriebsdauer bis zu 80 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, nicht nachrüstbar, KERN GAB-A04
- **Passende Drucker** siehe Seite 138

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY



| Modell       | Wägebereich [Max] kg | Ablesbarkeit [d] g | Eichwert [e] g | Mindestlast [Min] g | Nettogewicht ca. kg | Wägeplatte | Optionen   |         |                     |         |  |
|--------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------|------------|---------|---------------------|---------|--|
|              |                      |                    |                |                     |                     |            | Eichung    |         | DKD-Kalibrierschein |         |  |
|              |                      |                    |                |                     |                     |            | M III KERN |         | DKD KERN            |         |  |
| IXS 6K-3M    | 3   6                | 1   2              | 1   2          | 20                  | 5,1                 | A          |            | 965-228 |                     | 963-128 |  |
| IXS 10K-3M   | 6   15               | 2   5              | 2   5          | 40                  | 6,1                 | A          |            | 965-228 |                     | 963-128 |  |
| IXS 10K-3LM  | 6   15               | 2   5              | 2   5          | 40                  | 10,15               | B          |            | 965-228 |                     | 963-128 |  |
| IXS 30K-2M   | 15   30              | 5   10             | 5   10         | 100                 | 10,15               | B          |            | 965-228 |                     | 963-128 |  |
| IXS 30K-2LM  | 15   30              | 5   10             | 5   10         | 100                 | 20,5                | C          |            | 965-228 |                     | 963-128 |  |
| IXS 60K-2M   | 30   60              | 10   20            | 10   20        | 200                 | 10,15               | B          |            | 965-229 |                     | 963-129 |  |
| IXS 60K-2LM  | 30   60              | 10   20            | 10   20        | 200                 | 20,5                | C          |            | 965-229 |                     | 963-129 |  |
| IXS 100K-2M  | 60   150             | 20   50            | 20   50        | 400                 | 20,5                | C          |            | 965-229 |                     | 963-129 |  |
| IXS 100K-2LM | 60   150             | 20   50            | 20   50        | 400                 | 36                  | D          |            | 965-229 |                     | 963-129 |  |
| IXS 300K-2M  | 150   300            | 50   100           | 50   100       | 1000                | 36                  | D          |            | 965-229 |                     | 963-129 |  |

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich.  
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.