



**ATP Messtechnik GmbH**

J. B. von Weiss Strasse 1

D- 77955 Ettenheim

Email: [info@atp-messtechnik.de](mailto:info@atp-messtechnik.de)

Internet: [www.atp-messtechnik.de](http://www.atp-messtechnik.de)

Tel: 0 7822-8624 0 - FAX: 0 7822-8624 40



Tischwaage mit angebautem Stativ, vielseitig einsetzbar, für Kontrolle und Produktion. Auch in CE-M Version GEEICHT erhältlich für die eichpflichtige Nutzung.

## TECHNISCHE DATEN

- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display 6 Ziffern mit 24 mm Höhe.
- Wasserdichte Folientastatur mit 7 Tasten, mit akustischen Feedback.
- ABS-Kunststoffgehäuse mit angebautem Stativ.
- Lastplatte aus Edelstahl, Abmessungen: siehe Tabelle.
- Eingebaute wiederaufladbare Batterie (ca. 70 Stunden Betriebsdauer) und 230 Vac Netzteil.
- Gesamthöhe mit Anzeige und Stativ ab Boden:
  - Modell C (860 mm);
  - Modell D (920 mm).
- Verpackung:
  - Modell C: Abmessungen 780 x 500 x 220 mm - Gewicht ca. 15,5 kg;
  - Modell D: Abmessungen 970 x 600 x 230 mm - Gewicht ca. 17 kg
- Auf Anfrage:
  - Detailliertes Kalibrierzertifikat von ACCREDIA (DKD-äquivalent);
  - Eichung CE-M 3000e.

## ZÄHLEIGENSCHAFTEN

- Interne Auflösung, mind. Empfohlenes M.S.G. (mittleres Stückgewicht) und mind. Sampling- Gewicht:

| Modell                        | AFWC30 | AFWC60<br>AFWD60 | AFWC150<br>AFWD150 | AFWD300 |
|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|---------|
| Interne Auflösung in g        | 0,1    | 0,2              | 0,5                | 1       |
| Mind. empfohlenes M.S.G. in g | 0,5    | 1                | 2                  | 5       |
| Mind. Sampling- Gewicht in g  | 200    | 400              | 1000               | 2000    |

## FUNKTIONEN

- Stückzahlung;
- Gewichtskontrolle mit 2 Grenzwerten und akustischem Alarm;
- Gewichtsummierung;
- Gewichtseinheiten: kg, g, lb, oz;
- Nullstellung;
- Nullnachführung;
- Tara;
- Digitale Kalibrierung;
- Automatische Selbstabschaltung;
- Hintergrundbeleuchtung;
- Warnung bei niedrigem Batteriestatus.

## VERSIONEN

Verfügbare Versionen (Für den Betrieb im eichpflichtigen Verkehr muss die Waage geeicht sein)

| Code    | Schale<br>(mm) | Max<br>(kg) | d<br>(g) | CE-M*<br>3000e (g) | Masterpack<br>2 pcs |
|---------|----------------|-------------|----------|--------------------|---------------------|
| AFWC30  | 350x450        | 30          | 10       | 10                 | AFWC30C             |
| AFWC60  | 350x450        | 60          | 20       | 20                 | AFWC60C             |
| AFWC150 | 350x450        | 150         | 50       | 50                 | AFWC150C            |
| AFWD60  | 420x520        | 60          | 20       | 20                 | AFWD60C             |
| AFWD150 | 420x520        | 150         | 50       | 50                 | AFWD150C            |
| AFWD300 | 420x520        | 300         | 100      | 100                | AFWD300C            |

(\* ) CE-M Zifferschritte sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich.